

Gegevensblad product

Kenmerken

GV1G09

klemmenblok - voor voeding van een of meer
3P GV2-rails van bovenaf



Hoofdkenmerken

Gamma	Linergy
Productnaam	FT
Korte naam apparaat	GV1G
Type product of component	Aansluitblok
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Aansluitingstoebereiden
Beschrijving polen	3P
Bereik compatibiliteit	TeSys GV2 TeSys deca TeSys U TeSys LS1

Complementaire kenmerken

[Ie] toegekende bedrijfstrom	63 A
Montagelocatie	Bovenkant
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V conform IEC 60947-1
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen 1 rigide AWG 4 Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...16 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...16 mm ² flexibel zonder Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...25 mm ² rigide Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...4 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...6 mm ² rigide Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...4 mm ² flexibel zonder Schroefklem aansluitingen 1 flexibel AWG 4
Aandraaimoment	1,7 N.M - op Schroefklem aansluitingen 2,2 N.m - op connector
Nettogewicht	0,04 kg

Omgeving

Productcertificeringen	CE[RETURN]UKCA
------------------------	----------------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	5 cm
Package 1 Length	5,5 cm
Package 1 Weight	48 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,678 kg

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1120
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	68,18 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------