Fiche produit
Caractéristiques

GV2G05
TeSys GV2, TeSys D & TeSys U - bornier - 3P - pour GV1L3

Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	FT
Nom abrégé d'appareil	GV2G
Type de produit ou de composant	Bornier
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des pôles	3P
Compatibilité de gamme	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys K TeSys U

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	63 A
Emplacement de montage	Rail DIN 35 mm
Degré de protection IP	IP20 conforme à IEC 60529
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V conforme à IEC 60947-1
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 rigide AWG 4 Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…16 mm² souple avec embout de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…16 mm² souple sans Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…25 mm² rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm² souple avec embout de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm² rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5…4 mm² souple sans Borniers à vis-étrier 1 souple AWG 4
Couple de serrage	1,7 N.M - sur borniers à vis-étrier 2,2 N.m - sur connecteur
Poids du produit	0,115 kg

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,1 cm
Largeur de l'emballage 1	11,9 cm
Longueur de l'emballage 1	15,2 cm
Poids de l'emballage 1	120,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,866 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	640
Hauteur de l'emballage 3	77,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Longueur de l'emballage 3	60,0 cm
Poids de l'emballage 3	85,85 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months