

Gegevensblad product

Kenmerken

HMIG3U

Basisstation, Harmony GTU, standaard doos, 1 GB ingebouwd flashgeheugen



Hoofdkenmerken

Productgamma	HARMONY GTU
Type product of component	Basiseenheid
Korte naam apparaat	Premium Box
Bereik compatibiliteit	HARMONY GTU
[Us] nominale voedingsspanning	12...24 V DC voeding

Complementaire kenmerken

Geïntegreerd type aansluiting	Ethernet TCP/IP met 2 RJ45 Seriële COM1-koppeling RJ45 RS485, overdrachtssnelheid: 110...115200 bit/s Seriële COM1-koppeling RJ45 RS485, overdrachtssnelheid: 187.5 kbit/s COM2 seriële verbinding SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, overdrachtssnelheid: 110...115200 bit/s COM2 seriële verbinding SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, overdrachtssnelheid: 187.5 kbit/s Auxiliary poort aansluitblok Uitbreidingsunit veldbuskaart USB 2.0 poort met 2 USB type A USB 2.0 poort mini B USB
Protocol communicatiepoort	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
Besturingssysteem	Harmony
Softwarepakket	Vijeo Designer run time
Processornaam	CPU RISC 600 MHz
Dataopslagapparatuur	1 GB SD card
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Geheugenbeschrijving	256 MB RAM intern (2 x 13 mm bord) 512 kB NVRAM backupgeheugen
Koelingstype	Natuurlijke convectie
Breedte	188 mm
Hoogte	131 mm
Diepte	45 mm
Nettogewicht	0,9 kg

Omgeving

Normen	CSA C22.2 Nr. 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Klasse I afdeling 2 CSA C22.2 Nr 213 IEC 61132-2
Productcertificaten	CE[RETURN]CULus[RETURN]ATEX[RETURN]IEC-Ex[RETURN]RCM[RETURN]GL[RETURN]KC[RETURN]CUL[RETURN]EAC[RETURN]ABS[RETURN]
Omgevingstemperatuur voor werking	0...60 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C
Vervuilingsgraad	2 conform IEC 61131-2 ed.3
Relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
Bedrijfshoogte	2000 m
Trillingsweerstand	3,5 mm constante amplitude (f = 5...9 Hz) conform IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9...150 Hz) conform IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest niveau 3 conforming to IEC 61000-4-2

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,267 cm
Package 1 Width	21,441 cm
Package 1 Length	26,48 cm
Package 1 Weight	1,26 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	5762 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	78144 g

Duurzaamheid van het aanbod


Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

Äußere Abmessungen



1 Vorderseite

2 Linke Seite

3 Unterseite