

## Fiche produit

### Caractéristiques

# KBC10DCS301

Canalis - coffret de dérivation - 10 A - polarité fixe - pré-câblé - L3 + N



### Principales

Gamme	Canalis
Type d'offre	Classic Système de contrôle
Type de produit ou de composant	Connecteur
Application de l'appareil	Éclairage Distribution de prise
Compatibilité de gamme	Canalis KBA tronçon de jeu de barres Canalis KBB tronçon de jeu de barres Canalis tronçon de jeu de barres
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A à 35 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Protocole de port de communication	DALI
Polarité dérivation	L3 + N + PE
Type de connecteur d'unité de dérivation	Avec polarité fixe
Couleur du bloc de dérivation	Marron

### Complémentaires

Couleur	Crème (RAL 9001)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V
Type de protection	Sans protection
Raccordement électrique	Précâblé avec SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm <sup>2</sup> pour 0,8 m long
Largeur	55 mm
Profondeur	12,5 mm
Hauteur	42 mm
Poids du produit	100 g
Quantité du lot	Jeu de 10
Normes	EN/IEC 61439-1 EN/CEI 61439-6

### Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforming to EN/IEC 60529
------------------------	---------------------------------

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	4,000 cm
Longueur de l'emballage 1	6,000 cm

Poids de l'emballage 1	66,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	10,000 cm
Largeur de l'emballage 2	14,500 cm
Longueur de l'emballage 2	39,500 cm
Poids de l'emballage 2	762,000 g
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	960
Hauteur de l'emballage 3	73,500 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	85,152 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------