

Gegevensblad product

Kenmerken

LA1KN22

hulpcontactenblok TeSys - 2 NO + 2 NC -
schroefklemmen



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys K
Type product of component	Hulpcontactblok
Korte naam apparaat	LA1
Bereik compatibiliteit	TESYS K LC1K[RETURN]TESYS K CA2K[RETURN]TESYS K CA3K
Montagelocatie	Voorzijde
Samenstelling poolcontact	2 NO + 2 NC
Werking contacten	Onmiddellijk
[Ue] nominale bedrijfsspanning	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V conform IEC 60947-5-1 600 V conform UL 60947-5-1 600 V conform CSA C22.2 Nr 60947-5-1
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (at 50 °C)
Normen	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 GB/T 14048,5 JIS C8201-5-1
Productcertificeringen	CB-schema[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CE

Complementaire kenmerken

Irms nominale maakcapaciteit	110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
Toelaatbaar kortstondig vermogen	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Geassocieerde zekeringwaarde	10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Minimale schakelstroom	5 mA
Minimale schakelspanning	17 V
Afstand zonder overlapping	0,5 mm
Isolatiweerstand	> 10 MOhm
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34...1,5 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...4 mm²flexibel zonder Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...4 mm²stijve Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34...1,5 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...4 mm²flexibel zonder Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...4 mm²stijve
Aandraaimoment	1,3 N.M - met schroevendraaier Philips No 2 1,3 N.m - met schroevendraaier pozidriv Nr. 2
Hoogte	30 mm
Breedte	38 mm
Diepte	35 mm
Nettogewicht	0,045 kg

Omgeving

Omgevingskenmerken	Normale omgeving
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Beschermende behandeling	TC conform IEC 60068
Omgevingstemperatuur bij opslag	-50...80 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...50 °C
Bedrijfshoogte	2000 m

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,295 cm
Package 1 Width	3,823 cm
Package 1 Length	3,917 cm
Package 1 Weight	30,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,4 cm
Package 2 Width	16,698 cm
Package 2 Length	15,45 cm
Package 2 Weight	401,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,651 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------