

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LGYT1E24

Bornier de terre 24 connections (3 x 25mm<sup>2</sup> + 21 x 4mm<sup>2</sup>)



### Principales

Gamme	Linergy
Type de produit ou de composant	Bornier
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Compatibilité de gamme	Resi9 coffret Pragma coffret Kaëdra coffret coffret
Couleur	Vert

### Complémentaires

Équipement fourni	1,0 cavalier
Installation du coffret	Encastré Surface
[In] courant assigné d'emploi	63 A
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V c.a.
Nombre de borniers	1 terre (terminaux à vis et sans vis) avec 24 départs
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm <sup>2</sup> pour terre 21 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre
Mode de raccordement	Bornes sans vis (terre) , 21 6 mm <sup>2</sup> (semi-rigide) Bornes sans vis (terre) , 21 4 mm <sup>2</sup> (flexible avec virole) Bornes à vis (terre) , 3,0 16 mm <sup>2</sup> (rigide) Bornes à vis (terre) , 3,0 25 mm <sup>2</sup> (souple) Bornes à vis (terre) , 3,0 25 mm <sup>2</sup> (semi-rigide) Bornes sans vis (terre) , 21 6 mm <sup>2</sup> (rigide) Bornes sans vis (terre) , 21 4 mm <sup>2</sup> (souple)
Connecteurs libres	2 pour cavalier pour connecter un autre bornier
Largeur	94,2 mm
Hauteur	45,5 mm
Profondeur	40,5 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

### Environnement

Température ambiante pour le stockage	-25...60 °C
---------------------------------------	-------------

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	12 cm
Longueur de l'emballage 1	17,5 cm
Poids de l'emballage 1	128 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	40

Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	5,633 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	320
Hauteur de l'emballage 3	45 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	68,6 kg

## Caractéristiques environnementales

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------