

Gegevensblad product

Kenmerken

MGU3.525.18

Unica - bewegingsdetector 2300 W - 230 V AC
- 2 m - wit



Hoofdkenmerken

Gamma	Unica
Naam afwerking	Unica (standaard esthetiek)
Type product of component	Bewegingsdetector
Presentatie product	Mechanisme
Type last	230 V AC gloeilamp - 2300 W 230 V AC halogeenlamp - 2000 W Laagspanningshalogeenlamp met omwikkelde transformator - 1500 VA Laagspanningslampen met elektronische transformator - 1150 VA 230 V AC ventilator - 200 VA 230 V AC convector - 2300 W 230 V AC contactor - 200 VA Fluorescerende buis (diameter: 26...38 mm): 1 1-10 V dimbare elektronische ballast - 2000 VA, cos phi = 0,9 Compacte fluorescerende lamp - 500 VA
Kleurtint afdekplaat	Wit

Complementaire kenmerken

Stroombereik	2300 W
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC +/- 10 % bij 50/60 Hz
Bewegingsdetectiezone	9 x 18 m (PIR montagehoogte 1,2 m) 10 x 20 m (montagehoogte PIR 2,15 m)
Detectiezone aanwezigheid	6 x 12 m (PIR montagehoogte 2,15 m) 5 x 10 m (PIR montagehoogte 1,2 m)
Detectiehoek	180 ° Gedeeltelijk 90 ° links of rechts
Selectiemodi	M: manueel S: slave A: automatisch
Aantal modules	2 modules
Type instelling	Instelbare verbindingverbrekkingstijd en helderheid
Type bediening	Overschakeling op handbediening met maximaal 5 drukknoppen
Bedradingsconfiguratie	3 draden met nulleider
Instelling lichtsterkte	5...1000 lux
Bereik tijdvertraging	2 s...20 min
Capaciteit klem aansluiting	<= 2 x 2,5 mm ² voor flexibel kabel(s) <= 2 x 2,5 mm ² voor stijve kabel(s)
Markering	L+N
Aansluitingen - klemmen	Schroefklemmen
Materiaal	ASA + PC: kap van het mechanisme
Bevestigingsmodus	Clip-in
Montagehoogte	1,2...2,15 m
Diepte	58 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	45 mm

Inbouwdiepte	34 mm
Nettogewicht	0,076 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
IK-beschermingsgraad	IK01
Omgevingstemperatuur bij werking	-5...35 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-20...55 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...5 %
Omgevingskenmerken	Aceton Alcohol Ruitenreiniger vloeistof UV-bestendig Benzine Olie Vloeibare zeep Bleekmiddel
Normen	EN 60669-2-1

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	9,8 cm
Package 1 Length	10,8 cm
Package 1 Weight	107,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,943 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------