

# Fiche produit Caractéristiques

# NSYCAG19LP

# ouïes aération plastique découpe d19mm





### **Principales**

Gamme	Climasys
Produit	ClimaSys CA
Compatibilité de gamme	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Thalassa Thalassa TBS
Type de produit ou de composant	Ouïe de ventilation plastique
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de gestion thermique
Accessoire/destination élément séparé	Système de ventilation ClimaSys
Position de montage	Verticale
Mode de fixation	Par vis
Composition de l' appareil	2 ouïe plastique

### Complémentaires

Matière	Polyamide 6	
Couleur	Gris (RAL 7035)	
Dimensions de la découpe	19 mm	
Hauteur	Externe: 30 mm	
Largeur	Externe: 23,5 mm	
Profondeur	Externe: 22 mm	
Degré de protection IP	IP45	

#### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	13,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm	
Longueur de l'emballage 1	2,5 cm	
Poids de l'emballage 1	7,0 g	
Type d'emballage 2	CAR	
Nb produits dans l'emballage 2	300	
Hauteur de l'emballage 2	19,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	24,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	35,0 cm	
Poids de l'emballage 2	2,1 kg	

### Caractéristiques environnementales

Garantie

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>ਔ</b> Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

18 months