

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYCAG19LP

## ouïes aération plastique découpe d19mm



### Principales

Gamme	Climasys
Product	ClimaSys CA
Compatibilité de gamme	Thalassa PLS Thalassa PLM Thalassa TBS
Type de produit ou de composant	Ouïe de ventilation plastique
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de gestion thermique
Accessoire/destination élément séparé	Système de ventilation ClimaSys
Position de montage	Verticale
Mode de fixation	Par vis
Composition de l'appareil	2 ouïe plastique

### Complémentaires

Matière	Polyamide 6
Couleur	Gris (RAL 7035)
Dimensions de la découpe	19 mm
Hauteur	Externe: 30 mm
Largeur	Externe: 23,5 mm
Profondeur	Externe: 22 mm
Degré de protection IP	IP45

### Packing Units

Poids de la boîte (livres)	0,007 kg
Hauteur de l'emballage 1	130,000 mm
Largeur de l'emballage 1	115,000 mm
Longueur de l'emballage 1	25,000 mm

### Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------