

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYTBS292416H

ABS kast IP66 IK07 RAL7035

Int.H275B225D160 Ext.H291B241D168 ond.
deksel H60



Hoofdkenmerken

Gamma	Thalassa
Productnaam	Thalassa TBS
Apparaattoepassing	Multifunctioneel
Category	Industriële doos
Hoogte	291 mm
Breedte	241 mm
Diepte	168 mm
Binnenhoogte	275 mm
Binnenbreedte	225 mm
Inwendige diepte	160 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 body 1 cover 4 cover screw
Samenstelling lichaam	Één stuk, gegoten
Type frontplaat	Hoge volle afdekking
Bevestiging deksel	Kunststof schroeven
Type slot	Borgschroef plat buiten verzegelde zone
Afneembare onderdelen	Afdekplaat via borgschroeven

Complementaire kenmerken

Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Kleur	Grey (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Productcertificeringen	TÜV
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
IP-beschermingsgraad	IP66 conform NEMA 4.4X
IK beschermingsgraad	IK07 conform IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C conform IEC 60695-2-11
Omgevingstemperatuur bij opslag	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Gewicht product	1,24 kg

Packing Units

Verpakkingsgewicht (lb)	1,240 kg
Hoogte verpakking 1	185,000 mm
Breedte verpakking 1	250,000 mm
Lengte verpakking 1	310,000 mm

Offer Sustainability

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------