

Gegevensblad product

Kenmerken

OVA48306

Exiway Smartled - Noodverlichting, LED IP65, zelftest, permanent, 280 lm, 1 h



Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway Smartled
Type product of component	Noodarmatuur
Apparaattoepassing	Anti-panische verlichting
Functie	Zelftest
Operationele modus	Permanent
Aantal batterijen	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Kleurtint	Wit
Lichtbron	10 x LED 0,3 W
Zichtafstand	24 m

Complementaire kenmerken

Montage apparaat	Opbouw Inbouw
Montagesteun	Plafond Vals plafond Wand
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik in VA	3,7 VA niet permanent 7,8 VA permanent
Stroomverbruik in W	0,4 W niet permanent 3,7 W permanent
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Levensduur LED	100000 H
Testfunctie	Automatische periodieke functionele en autonomie test
Autonomie	1 h
Oplaadtijd	12 H
Lichtstroom	Noodtoestand: 280 lum for 1 h
Type kap	Scherf met zeefdruk
Materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
Hoogte	127 mm
Diepte	45,5 mm
Breedte	300 mm
Nettogewicht	0,727 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK07
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificaten	ENEC
Omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
Normen	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,7 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	792,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,049 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuële waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------