

Gegevensblad product

Kenmerken

OVA51019E

Batterij, Ni-Cd, 6 V, 1.5 Ah voor Domina



Hoofdkenmerken

Type product of component	Batterij
Apparaattoepassing	Verlichting
Aantal cellen	5
Samenstelling lichaam	Verzegeld

Complementaire kenmerken

Bereik compatibiliteit	Exiway Exiway One fitting noodverlichting Exiway Exiway Plus fitting noodverlichting Exiway Luxa fitting noodverlichting Rilux Rilux fitting noodverlichting Exiway Maxi Slim nooduitgangssignaal
Compatibiliteit product	Domina 11 W 1 h Exiway One 8/18/24 W Exiway Plus 8/18/24 W Universeel Luxa 8 W 1 h/6 W 3 h Rilux 8 W 3 h
Batterijcapaciteit	1,5 Ah bij 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Formaat batterij	KRMT 23/43
Bedieningspositie	In lijn
Diameter	23 mm
Lengte	217 mm
Hoogte	26 mm
Breedte	23 mm
Nettogewicht	0,25 kg

Omgeving

Omgevingstemperatuur voor werking	-10...50 °C
-----------------------------------	-------------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,800 cm
Package 1 Width	4,200 cm
Package 1 Length	24,300 cm
Package 1 Weight	236,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,364 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------