

Gegevensblad product

Kenmerken

RXZE2M114

stekkerdoos voor miniatuurrelais - Zelio RXZ -
gemengde contacten - schroefklem



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony elektromechanische relais Harmony-timerrelais
Korte naam apparaat	RXZ
Type product of component	Stekkerdoos
Compatibiliteit product	Plug-in relais RXM met 2 C/O contact Plug-in relais RXM met 4 C/O contact
Type en samenstelling contact	4 C/O
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A

Complementaire kenmerken

Vorm pin	Plat
[Ue] nominale bedrijfspanning	< 250 V conform IEC < 300 V conform UL
Opstelling contactaansluitklemmen	Gemengd
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0.25...1 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabelhuls Schroefklem aansluitingen, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabelhuls Schroefklem aansluitingen, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide zonder kabelhuls Schroefklem aansluitingen, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide zonder kabelhuls
Aandraaimoment	< 1 N.m voor M3 schroef/schroeven
Bevestigingsmethode	Met schroef (paneel) Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	3
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
Breedte	30 mm
Nettogewicht	0,048 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Doorslagvastheid	2500 V
Normen	IEC 61984
Productcertificeringen	UL[RETURN]CSA[RETURN]Lloyd's
Markering	CE
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...55 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,896 cm
Package 1 Width	3,005 cm
Package 1 Length	8,218 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,4 cm
Package 2 Width	8,8 cm
Package 2 Length	15,0 cm
Package 2 Weight	0,621 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	11,851 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Sockel

Sockel mit gemischten Kontaktklemmen und Klemmenanschluss



- 1 Relais
- 2 Sicherheitsmodul
- 3 Befestigungsklammer