

# Fiche produit

## Caractéristiques

# VZ7

## contacteur CONTACTS AUX. F plus 0



### Principales

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Gamme                           | TeSys  |
| Nom abrégé d'appareil           | VZ   |
| Type de produit ou de composant | Bloc de contact auxiliaire                           |
| Niveau de performance           | Hautes performances                                  |
| Description des contacts        | 1F+1O  |
| Opération du contact            | Fermeture retardée 1 "F"<br>Coupure précoce 1 "O"    |
| Compatibilité produit           | V2<br>V5<br>V02<br>V6<br>V1<br>V4<br>V01<br>V0<br>V3 |
| Type de réseau                  | C.A.<br>C.c.   |
| Fréquence du réseau             | 50/60 Hz   |

### Complémentaires

|  |   |
|--|---|
| Emplacement de montage                           | Gauche<br>Droite  |
| [Ue] tension assignée d'emploi                   | 690 V c.a. 50/60 Hz   |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | 8 kV  |
| [Ith] courant thermique conventionnel            | 12 A  |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 10 A  |
| Durée de vie mécanique                           | 100000 cycle  |
| Durée de vie électrique                          | 30000 Cycle DC-11<br>100000 cycle AC-15   |
| Mode de raccordement                             | Borniers à vis-étrier 2 câble 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble<br>Borniers à vis-étrier 2 câble 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: rigide |
| Couple de serrage                                | 0,7 N.m - sur borniers à vis-étrier   |
| Hauteur  | 65 mm   |
| Largeur  | 20 mm   |
| Profondeur                                       | 48,5 mm   |
| Poids du produit                                 | 0,05 kg   |

### Environnement

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Normes                        | IEC 60947-5                         |
| Certifications du produit     | GL[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]UKCA |
| Traitement de protection      | TC                                  |
| Degré de protection IP        | IP20 conforme à IEC 60529           |
| Température de fonctionnement | -20...50 °C                         |
| Tenue au feu                  | 960 °C conforme à IEC 60695-2-1     |

## Unités de conditionnement

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 3,7 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,0 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 52,0 g   |
| Type d'emballage 2             | S02      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 69       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 3,931 kg |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC                            | Oui  |
| Présence d'halogènes                | Produit sans halogènes   |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|