

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XALD02

boîte à boutons vide - XAL-D - plastique - 2 perçages horizontaux



### Principales

Gamme de produits	Harmony XALD
Type de produit ou de composant	Boîte à boutons vide
Nom abrégé d'appareil	XALD
Destination du produit	Pour unités de signalisation et de contrôle &nbsp;XB5 Ø &nbsp;22 &nbsp;mm
Nombre de découpes	2 découpes
Couleur de la base du boîtier	Gris clair (RAL 7035)
Couleur du capot	Gris foncé (RAL 7016)
Matière	Polycarbonate
Entrée de câble	2 &nbsp;Masques pour entrée de câble, capacité de serrage: 14 mm 2 &nbsp;masques pour presse-étoupe de câble Pg &nbsp;13 et ISO &nbsp;M20, capacité de serrage: 12 mm
Degré de protection IP	IP66 conforme à IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

### Complémentaires

Variante de construction	Pour montage par le client
Nombre de rangées horizontales	1
Nombre de rangs verticaux	2
Poids du produit	0,193 kg
Tenue au nettoyeur haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Montage du bloc	Montage avant Montage arrière
Code de composition électrique	MF1 MF2 PR1 SF1 SR1 MR1 SR2 PF2 PF1 SF2
Groupe principal	2 découpes
Groupe de produit	Gris standard

### Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Classe II conforme à IEC 60536
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X

Degré de protection IK	IK03 conforming to IEC 62262
Normes	IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	10,700 cm
Longueur de l'emballage 1	7,000 cm
Poids de l'emballage 1	185,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,077 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	288
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	67,484 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------