

Gegevensblad product

Kenmerken

XALD02

leeg drukknopkast - XAL-D - kunststof - 2 gaten



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XALD
Type product of component	Leeg controlestation
Korte naam apparaat	XALD
Bestemming product	Voor XB5-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Zekeringnummer	2 uitsnijdingen
Kleur behuizingsbasis	Lichtgrijs (RAL 7035)
Kleur deksel	Donkergrijs (RAL 7016)
Materiaal	Polycarbonaat
Ingang kabel	2 uitstoters voor kabelingang, klemvermogen: 14 mm 2 uitstoters voor plug-in 13 kabelpakkingbus en geïsoleerd M20, klemvermogen: 12 mm
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Complementaire kenmerken

Constructie-variante	Voor klantassemblage
Aantal horizontale rijen	1
Aantal verticale rijen	2
Nettogewicht	0,193 kg
Weerstand hoge druk drukring	7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m
Blokmontage	Vooraan gemonteerd Montage aan achterzijde
Elektrische samenstellingscode	MF1 MF2 PR1 SF1 SR1 MR1 SR2 PF2 PF1 SF2
Hoofdgroep	2 uitsnijdingen
Productgroep	Standaard grijs

Omgeving

Beschermende behandeling	TH
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...70 °C
Overspanningscategorie	Klasse II conform IEC 60536
NEMA beschermingsgraad	NEMA 13 NEMA 4X

IK-beschermingsgraad	IK03 conforming to IEC 62262
Normen	IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C8201-1

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	10,700 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	185,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,077 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	67,484 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------