


Gegevensblad product

Kenmerken

XALG02

Lege drukknopkast, Harmony XALG, mineraalversterkt polyamide, zwart, 2 uitsparingen, voor zware omgevingen



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XALG
Type product of component	Leeg controlestation
Korte naam apparaat	XALG
Bestemming product	Voor XB5-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Omgevingskenmerken	Extreme omstandigheden
Kleur behuizingsbasis	Zwart (RAL 9005)
Kleur deksel	Zwart (RAL 9005)
Materiaal	Mineraalversterkt polyamide
Ingang kabel	2 uitbreekopeningen voor ISO M20 kabelingang
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529 IP67 conform IEC 60529 IP69 IP69K

Complementaire kenmerken

Constructie-variante	Voor klantassemblage
Zekeringnummer	2 uitsnijdingen, verticale operator hartafstand uitsparingen: 30 mm
CAD totale breedte	135 mm
CAD totale hoogte	72 mm
CAD totale diepte	65 mm
Nettogewicht	0,28 kg
Weerstand hoge druk drukring	10 mPa bij 80 °C, afstand : 0.2 m

Omgeving

Beschermende behandeling	TH TC
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform EN/IEC 61140
IK-beschermingsgraad	IK05 conforming to EN 50102

Weerstand chemische producten	Goed bestand tegen melkzuur bij 10 °C Goed bestand tegen schoonmaakmiddelen bij 60 °C Niet bestand tegen mierenzuur (10%) bij 50 °C Niet bestand tegen melkzuur bij 90 °C Bestendig tegen ammonia Bestendig tegen benzeen Bestendig tegen boter Bestendig tegen citroenzuur (10%) Bestendig tegen snijverbindingen Bestendig tegen ethaan Bestendig tegen ethanol Bestendig tegen ethyleen Bestendig tegen vetzuren Bestendig tegen vetalcoholen Bestendig tegen melk Bestendig tegen motorolie en vetten Bestendig tegen olie (plantaardig, mineraal) Bestendig tegen petroleum Bestendig tegen aceton Bestendig tegen urinezuur (20%) Beperkt bestendig tegen azijnzuur (10%) Beperkt bestendig tegen boorzuur Niet bestendig tegen waterstofperoxide (30 %) Niet bestendig tegen salpeterzuur (2%)
Normen	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	274,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,881 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen



(1) 2 ISO-20-Kabeleinführungen