

## Gegevensblad product

### Kenmerken

# XB5AVM1

controlelamp rond Ø 22 - IP 65 - wit - ingeb.  
LED - 240 V - kabelsch.



### Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XB5
Type product of component	Controlelamp
Korte naam apparaat	XB5
Materiaal kraag	Dark grey plastic
Materiaal bevestigingskraag	Kunststof
Kootype	Standard
Bevestigingsdiameter	22 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Kap/operator of lenskleur	Wit
Extra informatie operator	Met gewone lens
Lichtbron	Beschermde LED
Fitting lamp	Integrale LED
Kleur lichtbron	Wit
[Us] nominale voedingsspanning	230...240 V AC bij 50/60 Hz
Presentatie product	Compleet product

### Complementaire kenmerken

Hoogte	42 mm
Breedte	30 mm
Diepte	54 mm
Beschrijving klemmen ISO nr 1	(X1-X2)PL
Gewicht product	0,038 kg
Weerstand hoge druk drukring	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Aansluitingen - klemmen	Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform EN 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV conform EN 60947-1
Type signalering	Stabiel
GCR BRIDGE	XB5AVCUST05
Compatibiliteitscode	XB5
Voedingsspanninggrenzen	195...264 V AC
Stroomverbruik	14 mA
Levensduur	100000 H bij nominale spanning en 25 °C
Bestand tegen stroomstoten	1 kV conform IEC 61000-4-5




## Omgeving

Beschermende behandeling	TH
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...70 °C
Overspanningscategorie	Class II conforming to IEC 60536
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529 IP67 conform IEC 60529 IP69 conform IEC 60529 IP69K conform ISO 20653
NEMA beschermingsgraad	NEMA 13 NEMA 4X
IK beschermingsgraad	IK05 conforming to IEC 50102
Productcertificeringen	CSA UL listed
Trillingsweerstand	5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27 30 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Weerstand tegen snelle piekspanningen	2 kV conform IEC 61000-4-4
Weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/m conform IEC 61000-4-3
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading - testniveau: 6 kV (op contact (op metalen onderdelen)) conform IEC 61000-4-2 Elektrostatische ontlading - testniveau: 8 kV (in open lucht (in isolerende onderdelen)) conform IEC 61000-4-2 Elektromagnetische emissieklasse B conform IEC 55011
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	6 KV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-4-2 8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-4-2
Elektromagnetische emissie	Klasse B conform IEC 55011

## Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	35,7 g
Hoogte verpakking 1	3,5 cm
Breedte verpakking 1	5,5 cm
Lengte verpakking 1	8,5 cm
Type verpakking 2	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	150
Gewicht verpakking 2	5,817 kg
Hoogte verpakking 2	30 cm
Breedte verpakking 2	30 cm
Lengte verpakking 2	40 cm
Type verpakking 3	P06
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	1200
Gewicht verpakking 3	54,536 kg
Hoogte verpakking 3	75 cm
Breedte verpakking 3	80 cm
Lengte verpakking 3	60 cm

## Offer Sustainability

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 <a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

### Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------