

Gegevensblad product Kenmerken

XESP2051 CONTACTELEMEN



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique eindschakelaars XC Standard
Naam reeks	Standaard formaat
Type product of component	Contactblok eindschakelaar
Korte naam apparaat	XESP
Aantal polen	1
Werking contacten	Open-dicht, gelijktijdig
Type en samenstelling contact	1 C/O

Complementaire kenmerken

Elektrische aansluiting	Schroefklemmen, klemvermogen: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm ²
Vorm isolatie contacten	Za
Legering contacten	Contacten geplatineerd zilver
Positieve opening	Zonder
Minimale activeringssnelheid	0,01 mm/s
Maximale weerstand onbalans	25 mOhm conform IEC 60255-7 categorie 3
Elektrische levensduur	5000000 Cycli, DC-13 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Cycli, DC-13 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycli, DC-13 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	7,0 cm
Package 1 Weight	21,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------