

Fiche produit Caractéristiques

XVBC34

élément lumineux - signalisation permanente - rouge - 250 V max





Principales

Gamme de produits	Harmony XVB Universal
Type de produit ou de composant	Colonne de signalisation
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité lumineuse
Type de signalisation	Permanent
Diamètre de fixation	70 mm
Nom de composant	XVBC
Matière	Polycarbonate
Source lumineuse	Ampoule non incluse, RED
Type de lampe	Incandescent avec BA 15d base DEL protégée
[Us] tension assignée d'alimentation	<= 250 V

Complémentaires

Montage du client, jusqu'à 5 unités	
7 W	
Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec extrémité de câble	
250 V conforme à IEC 60947-1	
0,85 à 1,1 Un conforme à IEC 60947-5-1	
4 kV conforme à IEC 60947-1	
70 mm	
63 mm	
70 mm	
	7 W Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec extrémité de câble 250 V conforme à IEC 60947-1 0,85 à 1,1 Un conforme à IEC 60947-5-1 4 kV conforme à IEC 60947-1 70 mm 63 mm

Environnement

Niveau de pollution	2
Certifications du produit	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Normes	EN/IEC 60947-5-1
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-4070 °C
Température de fonctionnement	-2550 °C: DEL -2570 °C: incandescent
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I sur tube support conforme à IEC 61140 Classe II sur unité debase conforme à IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 sur base de fixation XVBZ0. conforme à IEC 60529 IP66 sur unité debase conforme à IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA	Type 4X conforme à UL (intérieur)

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,500 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	10,000 cm
Poids de l'emballage 1	136,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,597 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	288
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	52,508 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium		
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh		
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)		
Sans mercure	Oui		
Régulation RoHS Chine	₫ Déclaration RoHS Pour La Chine		
Information sur les exemptions RoHS	ਔ Oui		
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit		
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises		
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.		

Garantie contractuelle

Carantia	10 months	
Garantie	18 months	