

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XVBC35

élément lumineux - signalisation permanente - orange - 250 V max



### Principales

Gamme de produits	Harmony XVB Universal
Type de produit ou de composant	Colonne de signalisation
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité lumineuse
Type de signalisation	Permanent
Diamètre de fixation	70 mm
Nom de composant	XVBC
Matière	Polycarbonate
Source lumineuse	Ampoule non incluse, orange
Type de lampe	Incandescent avec BA 15d base DEL protégée
[Us] tension assignée d'alimentation	<= 250 V

### Complémentaires

Variante de construction	Montage du client, jusqu'à 5 unités
Puissance dissipée maximale en W	7 W
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> avec extrémité de câble
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V conforme à IEC 60947-1
Limite de tension nominale	0,85 à 1,1 Un conforme à IEC 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV conforme à IEC 60947-1
Largeur hors tout CAO	70 mm
Hauteur hors tout CAO	63 mm
Profondeur hors tout CAO	70 mm

### Environnement

Niveau de pollution	2
Certifications du produit	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]JUL 508
Normes	IEC 60947-5-1
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C: DEL -25...70 °C: incandescent
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I sur tube support conforme à IEC 61140 Classe II sur unité de base conforme à IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 sur base de fixation XVBZ0. conforme à IEC 60529 IP66 sur unité de base conforme à IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA	Type 4X conforme à UL (intérieur)

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,200 cm
Largeur de l'emballage 1	9,500 cm
Longueur de l'emballage 1	8,200 cm
Poids de l'emballage 1	135,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,382 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	288
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	53,084 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------