

Gegevensblad product

Kenmerken

XZCC43FCP40B

connector vrouwelijk, DIN 43650 A, 4 pinnen,
haaks - kabelwartel Pg 11



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique Cabling components
Categorie toebehoren/ aparte onderdelen	Bekabelingstoebereiden
Type toebehoren/aparte onderdelen	Connector
Elektrische aansluiting	Gebogen vrouwelijke connector DIN 43650 A, 4 pinnen
Status LED	Zonder
Kabelaansluiting	Schroefaansluitblok / draadgrootte <1,5 mm ² / klemvermogen 7...10 mm

Complementaire kenmerken

Type kabelwartel	Pg 11
Bevestiging kabelconnector	Sluitschroef
[Ue] nominale bedrijfsspanning	250 V AC
[In] nominale stroom	16 A
Materiaal kast	Kunststof
Minimum insulating resistance	0,1 GOhm
Contactweerstand	4000 μOhm
Nettogewicht	0,035 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...125 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	33,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,962 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------