

Fiche produit

Caractéristiques

ZA2BS834

tête arrêt d'urgence Ø 30 - tourner pour déclencher - Ø 22 mm - rouge



Principales

Gamme de produits	Harmony XAC
Type de produit ou de composant	Tête de bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Compatibilité produit	XACA..
Emplacement de montage	Avant du boîtier
Catégorie de surtension	Classe II conforme à IEC 61140
Profil du dispositif de commande	RED coup de poing Ø 30 mm
Poids du produit	0,04 kg
Marquage	Sans marquage

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Degré de protection IK	IK08
Normes	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-5 IEC 62262
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,4 cm
Largeur de l'emballage 1	9,3 cm
Longueur de l'emballage 1	4,4 cm
Poids de l'emballage 1	40 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	1,81 kg

Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	1280
Hauteur de l'emballage 3	77 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
Poids de l'emballage 3	66,42 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------