

Gegevensblad product

Kenmerken

ZA2BS834

kop voor noodstop Ø 30 mm - draaien om te ontgrendelen - Ø 22 - rood



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAC
Type product of component	Kop voor drukknop voor nooduitschakeling
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1

Complementaire kenmerken

Compatibiliteit product	XACA..
Montagelocatie	Voorzijde kast
Overspanningscategorie	Klasse II conform IEC 61140
Profiel operator	Rood paddenstoel Ø 30 mm
Nettogewicht	0,04 kg
Markering	Niet gemarkeerd

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
IK-beschermingsgraad	IK08
Normen	CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-5 IEC 62262
Trillingsweerstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conform IEC 60068-2-6

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	9,3 cm
Package 1 Length	4,4 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,81 kg

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1280
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	66,42 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------