


Fiche produit

Caractéristiques

ZB2BY4915

étiquette - 30 x 40 mm - blanc - avant PV-GV



Principales

Type de produit ou de composant	Légende marquée
Application de dispositif	Avec symbole conforme à NF E 52-124
Type d'accessoire / élément séparé	Légende
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de marquage

Complémentaires

Marquage	Noir avant, lent-rapide sur blanc arrière-plan (montage horizontal)
Langue	Anglais
Normes	NF E 52-124
Poids du produit	0,001 kg
Accessoire/destination élément séparé	Poste de commande suspendu pour circuit de commande Poste de commande suspendu pour circuit de puissance
Compatibilité produit	XACA XACM XACB
Taille de l'étiquette	30 x 40 mm

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,100 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	4,000 cm
Poids de l'emballage 1	0,900 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	1,000 cm
Largeur de l'emballage 2	7,000 cm
Longueur de l'emballage 2	7,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	1000
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	1,147 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------