

## Gegevensblad product

### Kenmerken

## ZB4BK1213

kop voor verlichte keuzeschakelaar - 2 posities  
- Ø 22 - wit - zonder markering



### Hoofdkenmerken

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Productgamma                       | Harmony XB4                        |
| Type product of component          | Kop voor verlichte keuzeschakelaar |
| Compatibiliteit product            | Universele LED                     |
| Korte naam apparaat                | ZB4                                |
| Materiaal kraag                    | Verchroomd metaal                  |
| Kootype                            | Standard                           |
| Bevestigingsdiameter               | 22 mm                              |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                                  |
| Vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                               |
| Type operator                      | Stay put                           |
| Profiel operator                   | Wit standaard hendel               |
| Informatie positie operator        | 2 standen 90°                      |

### Complementaire kenmerken

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD totale breedte             | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAD totale hoogte              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAD totale diepte              | 43 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettogewicht                   | 0,036 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Weerstand hoge druk drukring   | 7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mechanische levensduur         | 1000000 cycli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elektrische samenstellingscode | M3 voor <4 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED<br>M6 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met ingebouwde LED en transformator<br>M10 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED<br>M4 voor <4 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED |
| Presentatie product            | Basiselement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Omgeving

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling         | TH                                              |
| Omgevingstemperatuur bij opslag  | -40...70 °C                                     |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -40...70 °C                                     |
| Overspanningscategorie           | Klasse I conform IEC 60536                      |
| IP-beschermingsgraad             | IP66 conform IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA beschermingsgraad           | NEMA 13<br>NEMA 4X                              |
| IK-beschermingsgraad             | IK04 conforming to IEC 50102                    |

|                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                 | EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                      |
| Productcertificeringen | UL listed[RETURN]BV[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]CSA                                                                |
| Trillingsweerstand     | 5 gn (f= 2...500 Hz) conform IEC 60068-2-6                                                                                                                   |
| Schokbestendigheid     | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27 |

## Verpakkingseenheden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,500 cm  |
| Package 1 Width              | 5,300 cm  |
| Package 1 Length             | 5,400 cm  |
| Package 1 Weight             | 41,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 250       |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 10,889 kg |
| Unit Type of Package 3       | P06       |
| Number of Units in Package 3 | 2000      |
| Package 3 Height             | 75,000 cm |
| Package 3 Width              | 60,000 cm |
| Package 3 Length             | 80,000 cm |
| Package 3 Weight             | 97,004 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                                                                                 |
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                  |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| Kwikkvrij                         | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                             |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                                                                |
| Milieu-informatie                 |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                     |
| Circulariteitsprofiel             |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                  |

## Contractuële waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|