

Gegevensblad product

Kenmerken

ZB4BW33

kop voor verlichte drukknop - Ø 22 - groen



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XB4
Type product of component	Kop voor verlichte drukknop
Korte naam apparaat	ZB4
Compatibiliteit product	BA 9s
Materiaal kraag	Verchroomd metaal
Koptype	Standard
Bevestigingsdiameter	22,5 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Type operator	terugverend
Profiel operator	Groen verzonken, niet gemarkeerd
Extra informatie operator	Met gewone lens
Kap/operator of lenskleur	Groen

Complementaire kenmerken

CAD totale breedte	29 mm
CAD totale hoogte	29 mm
CAD totale diepte	32 mm
Nettogewicht	0,027 kg
Weerstand hoge druk drukring	7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m
Mechanische levensduur	10000000 cycli
Elektrische samenstellingscode	M7 voor <6 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met BA 9s M8 voor <6 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd met BA 9s M9 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met BA 9s en transformator
Presentatie product	Basis sub-eenheden

Omgeving

Beschermende behandeling	TH
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...55 °C
Overspanningscategorie	Klasse I conform IEC 60536
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA beschermingsgraad	NEMA 13 NEMA 4X
IK-beschermingsgraad	IK06 conforming to IEC 62262

Normen	UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-5 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Productcertificeringen	BV[RETURN]CSA[RETURN]UL listed[RETURN]GL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]DNV
Trillingsweerstand	5 gn (f= 2...500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27 50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,6 cm
Package 1 Width	3,4 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	28 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,6 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	59,7 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------