

# Gegevensblad product

## Kenmerken

# ZB5AA334

kop voor drukknop - Ø 22 - wit - pijl naar boven



### Hoofdkenmerken

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Productgamma                       | Harmony XB5<br>Harmony XALF        |
| Type product of component          | Kop voor niet-verlichte drukknop   |
| Korte naam apparaat                | ZB5                                |
| Materiaal kraag                    | Donkergrijs kunststof              |
| Bevestigingsdiameter               | 22 mm                              |
| Koptype                            | Standard                           |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                                  |
| Vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                               |
| Type operator                      | terugverend                        |
| Profiel operator                   | Wit verzonken, pijl omhoog (zwart) |

### Complementaire kenmerken

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD totale breedte             | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAD totale hoogte              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAD totale diepte              | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nettogewicht                   | 0,018 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mechanische levensduur         | 10000000 cycli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Naam station                   | XALD 1...5 uitsnijdingen<br>XALK 2...5 uitsnijdingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektrische samenstellingscode | C1 voor <9 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C2 voor <9 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C11 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C15 voor <1 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>SF1 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>SR1 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in montage aan achterzijde |
| Presentatie product            | Basiselement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Omgeving

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling         | TH                                              |
| Omgevingstemperatuur bij opslag  | -40...70 °C                                     |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -40...70 °C                                     |
| Overspanningscategorie           | Klasse II conform IEC 60536                     |
| IP-beschermingsgraad             | IP66 conform IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA beschermingsgraad           | NEMA 13<br>NEMA 4X                              |
| Weerstand hoge druk drukring     | 7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m           |
| IK-beschermingsgraad             | IK03 conforming to IEC 50102                    |

|                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                 | JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                   |
| Productcertificeringen | BV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)<br>[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]JUL listed                                                           |
| Schokbestendigheid     | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27 |
| Trillingsweerstand     | 5 gn (f= 2...500 Hz) conform IEC 60068-2-6                                                                                                                   |

## Verpakkingseenheden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,500 cm  |
| Package 1 Width              | 3,400 cm  |
| Package 1 Length             | 5,400 cm  |
| Package 1 Weight             | 16,800 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 4,500 cm  |
| Package 2 Width              | 3,400 cm  |
| Package 2 Length             | 26,500 cm |
| Package 2 Weight             | 84,000 g  |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 300       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 5,613 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                                                                                 |
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                  |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| Kwikkvrij                         | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                             |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  Ja                                                                                                                |
| Milieu-informatie                 |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                     |
| Circulariteitsprofiel             |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                  |

## Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|