

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZB6AV3

## tête pour voyant - Ø 16 - ronde - cabochon lisse vert



### Principales

Gamme de produits	Harmony XB6
Type de produit ou de composant	Tête de voyant
Compatibilité produit	DEL integral
Nom abrégé d'appareil	ZB6
Matière de la collerete	Plastique
Diamètre de fixation	16 mm
Vente par quantité indivisible	1
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Couleur de cabochon/opérateur ou lentille	Vert

### Complémentaires

Largeur hors tout CAO	18 mm
Hauteur hors tout CAO	18 mm
Profondeur hors tout CAO	33 mm
Poids du produit	0,015 kg

### Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II conforme à IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 conforme à IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 conforme à UL 50 NEMA 4 conforme à UL 50 NEMA 4X conforme à UL 50 NEMA 13 conforme à CSA C22.2 No 94 NEMA 4 conforme à CSA C22.2 No 94 NEMA 4X conforme à CSA C22.2 No 94
Normes	EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	CCC[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]GOST
Tenue aux vibrations	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,2 cm
Largeur de l'emballage 1	5,1 cm
Longueur de l'emballage 1	8,6 cm
Poids de l'emballage 1	8,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	840 g
Hauteur de l'emballage 3	15 cm

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------