

Gegevensblad product

Kenmerken

ZBVB5

lichtelement - Ø22 - geel ingebouwde LED - 24 V



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XB4 Harmony XB5
Type product of component	Lichtblok
Korte naam apparaat	ZBV
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	5
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen, ≤ 2 x 1,5 mm ² met kabelhuls conform EN 60947-1 Schroefklem aansluitingen, ≥ 1 x 0,22 mm ² zonder kabelhuls conform EN 60947-1
Type signalering	Stabiel
Lichtbron	Beschermde LED
Fitting lamp	Integrale LED
Voeding lichtblok	Rechtstreeks
Kleur lichtbron	Oranje
[Us] nominale voedingsspanning	24 V AC/DC bij 50/60 Hz

Complementaire kenmerken

Nettogewicht	0,017 kg
Aandraaimoment	0,8...1,2 N.m conform EN 60947-1
Vorm schroefkop	Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
Voedingsspanningsgrenzen	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Stroomverbruik	18 mA
Levensduur	100000 H bij nominale spanning en 25 °C
Bestand tegen stroomstoten	1 kV conform IEC 61000-4-5
Blokmontage	Vooraan gemonteerd
Elektrische samenstellingscode	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Presentatie product	Basiselement

Omgeving

Beschermende behandeling	TH
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Normen	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Productcertificeringen	UL listed[RETURN]CSA
Weerstand tegen snelle piekspanningen	2 kV conform IEC 61000-4-4
Weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/m conform IEC 61000-4-3
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-4-2 8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-4-2
Elektromagnetische emissie	Klasse B conform IEC 55011
[Us] nominale voedingsspanning	24 V

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	5,4 cm
Package 1 Length	5,6 cm
Package 1 Weight	10,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	4,4 cm
Package 2 Width	5,4 cm
Package 2 Length	5,6 cm
Package 2 Weight	51,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	800
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	8,756 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuële waarborg

Garantie

18 months
