

Fiche produit

Caractéristiques

ZBY2101

porte étiquette 30 x 40 mm standard - Ø 22 -
avec étiquette à graver



Principales

Type de produit ou de composant	Porte-légende
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de marquage

Complémentaires

Matière	Plastique
Composition de l' appareil	Légende vierge Porte-légende
Accessoire/destination élément séparé	Unités de signalisation ou de contrôle Ø 22 mm Pour tête standard
Couleur	Gris foncé
Compatibilité de gamme	Harmony XB5 Harmony XB4
Dimension du porte étiquette	30 x 40 mm
Marquage	Sans marquage sur 1 côté noir, 1 côté rouge arrière-plan
Vente par quantité indivisible	10
Poids du produit	0,002 kg

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,300 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	4,000 cm
Poids de l'emballage 1	0,900 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	1,500 cm
Largeur de l'emballage 2	7,000 cm
Longueur de l'emballage 2	11,000 cm
Poids de l'emballage 2	12,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	1200
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	1,755 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------