Fiche produit
Caractéristiques

ZC2JE01
tête pour interrupteur de position - ZC2-J - sans levier

Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Type de produit ou de composant	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil	ZC2J
Type de tête	Tête rotative
Compatibilité produit	XC2J
Levier à associer	ZC2JY13 ZC2JY12 ZC2JY11 ZC2JY91 ZC2JY51 ZC2JY81 ZC2JY31
Corps à associer	ZC2JC2 ZC2JC28 ZC2JC18 ZC2JD2 ZC2JC1 ZC2JD1
Mouvement tête de commande	Tournant
Appareil de commande	Sans levier rappel de ressort
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

Complémentaires

Mouvement d'attaque	De gauche et de droite CW et CCW
Ouverture positive	Sans
Poids du produit	0,21 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,800 cm
Largeur de l'emballage 1	9,500 cm
Longueur de l'emballage 1	4,800 cm
Poids de l'emballage 1	220,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	14
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,280 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months