



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique Limit switches XC Standard
Naam reeks	Standaard formaat
Type product of component	Kop eindschakelaar
Korte naam apparaat	ZCKE
Koptype	Kop met draaibeweging
Compatibiliteit product	XCKJ
Bijbehorende hendel	ZCKY91 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY11 ZCKY13 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY14 ZCKY81 ZCKY41 ZCKY59
Bijbehorende behuizing	ZCKJD37H7 ZCKJ5H29 ZCKJ8H7 ZCKJ1H29 ZCKJ8 ZCKJ7 ZCKJ41 ZCKJ6H29 ZCKJ11H29 ZCKJ41H29 ZCKJ11H7 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ9H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21 ZCKJD39H7 ZCKJ9H7 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29 ZCKJ6 ZCKJ11 ZCKJ5 ZCKJ7H29 ZCKJ1H7 ZCKJ7H7 ZCKJ9 ZCKJ8H29 ZCKJ6H7 ZCKJ4104H29 ZCKJD31 ZCKJ4104H7 ZCKJ5H7 ZCKJ2H7 ZCKJ404H29 ZCKJD37H29 ZCKJ4 ZCKJ21H7 ZCKJ1 ZCKJ2H29 ZCKJD39H29 ZCKJD37 ZCKJ2 ZCKJD35 ZCKJ41H7 ZCKJ404 ZCKJD39 ZCKJ4104 ZCKJ21H29 ZCKJ4H7 ZCKJ404H7
Beweging van bedieningskop	Rotator

Type operator	Zonder bedieningshendel terugverend
Type benadering	Zijwaartse benadering, 1 of 2 programmeerbare richtingen

Complementaire kenmerken

Bediening schakelaar	Van links en/of rechts CW en/of CCW
Positieve opening	Met
Materiaal kop	Metaal

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingskenmerken	Standaard omgeving

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	167 g
Hoogte verpakking 1	4,2 cm
Breedte verpakking 1	4,6 cm
Lengte verpakking 1	8,7 cm
Type verpakking 2	S01
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	1
Gewicht verpakking 2	225 g
Hoogte verpakking 2	15 cm
Breedte verpakking 2	15 cm
Lengte verpakking 2	40 cm
Type verpakking 3	S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	48
Gewicht verpakking 3	8,471 kg
Hoogte verpakking 3	15 cm
Breedte verpakking 3	30 cm
Lengte verpakking 3	40 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------