

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZCKY41

levier roul. élastomère – 50 mm - ZCK-Y pr  
comm. fin course



### Principales

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou de composant	Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil	ZCKY
Compatibilité produit	XCKS XCKL XCKM XCKJ
Tête à associer	ZCKE05 ZCKD05
Mouvement tête de commande	Tournant
Appareil de commande	Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (longueur variable)
Type d'approche	Approche latérale

### Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Sans

### Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C pour standard -40...70 °C pour basse température
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C standard -40...70 °C basse température
Caractéristique d'environnement	Basse température Standard

### Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unités dans l'emballage	1
Poids de la boîte (livres)	24 g
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	2 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	2,625 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------