


Product data sheet

Characteristics

26645

C60 - earth leakage add-on block - Vigi C60 - 4P - 63A - 300mA



Principal

Tip produs sau componenta	Add-on residual current devices
Nume scurt al dispozitivului	Vigi C60
Descriere poli	4P
[In] calibru	63 A
Tip retea electrica	C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant	300 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant	Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant	Type AC

Suplimentar

Locatia dispozitivului in sistem	lesire
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	220...415 V c.a. 50/60 Hz
Releu de declansare pentru curent rezidual	Dependent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Conexiunea electrica la intreruptorul automat	Cu şuruburi
Numar de pasi de 9mm pe rand	7
Inaltime	87 mm
Latime	135 mm
Adancime	74 mm
Greutate neta	0,21 kg
Durabilitate mecanica	20000 cic
Conexiuni - borne	Borne tip tunel0,5...25 mm² flexibil Borne tip tunel0,5...35 mm² rigid
Lungimea de dezizolare a cablului	14 mm
Cuplu de strangere	3,5 N.m

Mediu

Standarde	SR EN 60947-2
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-2
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-2
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Altitudine de functionare	2000 m
Temperatura ambientala de utilizare	-5...60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8 cm
Latime prima forma de impachetare	9,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	14,9 cm
Greutate prima forma de impachetare	0,253 kg