



### Fő jellemzők

Készülékalkalmazás	Vezérlő áramkör Elosztás
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Reflex iC60
Készülék rövid megnevezése	Reflex XC40
Termék vagy komponens típusa	Integrált vezérlő megszakító
Pólusok megnevezése	4P
Védett pólusok száma	4
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C

### Kiegészítő jellemzők

Névleges áramerősség	10 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód	N
Megszakítási kapacitás	20 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 10 kA Icu -380...440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlés típusa	BE/KI gomb Impulzus távirányítóval Rúd Impulzus távirányítóval
Vezérlőjel típusa	Fenntartó Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn Impulzus
Helyi jelzés	Villogó LED: a készülék készen áll Villogó vörös LED Villogó LED: a készülék kioldott Zöld LED a bekapcsoláshoz Villogó LED: a készülék kioldott
Vezérlőkör feszültség	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC/DC -50/60 Hz
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Szerelőtartó	35 mm szimmetrikus sín
9 mm furattávolság	13
Magasság	84 mm
Szélesség	117 mm
Mélység	77 mm
Szín	Fehér
Mechanikus tartósság	50000 ciklus

Elektromos élettartam	AC-11: 50000 ciklus AC 50 Hz
Lakatoslási lehetőség	Zárható
Reteszelési opciók leírása	Lakat KI helyzetben
Szivárgóáram-védelem	Különálló blokk
Termékkompatibilitás	PLC-vel

## Környezet

IP védettségi szint	IP20 megfelel IEC 60529
Szennyezettségi fok	4
Trópusállóság	Súlyosság B
Relatív páratartalom	93 % -40 °C

## Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	787 g
1. csomag magassága	9,1 cm
1. csomag szélessége	11,3 cm
1. csomag hosszúsága	16,8 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S03
Egységek száma az 2. csomagban	14
2. csomag súlya	11,627 kg
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	 <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------