

Product data sheet

Characteristics

AK2CD50

Capac pentru canal de cablu - Latime=50Mm



Principal

Tip produs sau componenta	Capac
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de cablare
Compatibilitate gama	Spacial (S3D) Spacial (CRN) Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Suport de montare	Cable duct 50 mm
Cantitate pe set	Set de 8

Suplimentar

Culoare	Gri (RAL 7030)
Lungime	2000 mm
Latime	50 mm
Material	PVC (clorura de polivinil)
Greutate neta	0,28 kg

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Intarziere flacara	V-0 conformitate cu UL 94
Rezistenta la foc	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1/1
Standarde	VDE 0660 DIN 43659 VDE 0506

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,0 cm
Latime prima forma de impachetare	5,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	200,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	280,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	1440
Inaltime a doua forma de impachetare	45,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	201,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	443,0 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare	8
Inaltime a treia forma de impachetare	4,5 cm

Latime a treia forma de impachetare	5,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	201,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,286 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------