

Product data sheet

Characteristics

ETK16916

Ultra - mini trunking - 16 x 16 mm - PVC - white
- 2 m



Principal

Gama	Ultra
Tip produs sau componenta	Mini trunking
Aplicatie a dispozitivului	Distributia cablurilor
Culoare	Alb (RAL 9010)
Cantitate pe set	156 m
Culoare principala	Alb

Suplimentar

Material canal de cabluri	Plastic
Impartire compartiment	1 compartiment
Dimensiune canal de cabluri	16 x 16 mm
Mod de fixare	Pre-punched fixing hole 230 mm Power cable fixat cu suruburi Low voltage cable banda adeziva
Material	PVC (clorura de polivinil)
Lungime	2000 mm
Inaltime	16 mm
Latime	16 mm

Mediu

Grad de protectie IP	IP40
Grad de protectie IK	IK07
Temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Standarde	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,5 cm
Latime prima forma de impachetare	1,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	200,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	209,538 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	156
Inaltime a doua forma de impachetare	11,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	22,5 cm

Lungime a doua forma de impachetare	211,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	16,344 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale