

Product data sheet

Characteristics

MGU3.023.12

Unica Top, 1 Priza Electrica, 2P+E,
Obturatoare, Italia, 1 M, Grafit



Principal

Gama	Unica
Tip produs sau componenta	Priza
Denumire	Unica Top - Unica Class
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Montare dispozitiv	Incastrat
Numar priza	1
Configuratie poli priza	2P + E
Standard priza	Italian
Descriere priza standard	Borna centrala de impamantare
Curent nominal	16 A

Suplimentar

Aplicatie a dispozitivului	Sursa de alimentare
Tip rama	Cu obturator
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Numar module	1 modul
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Grafit
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Sectiune cablu	0...4 Mm ² - rigiditate cablu: flexibil 0...4 mm ² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica	10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Material	ASA + PC: capac mecanism
Cantitate per set	Set de 1 blister
Certificari produs	FR.ME63.B02375 AC
Adancime de montaj	24 mm
Adancime	33 mm
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,0228 kg

Mediu

Temperatura ambientală de funcționare	15...30 °C
Temperatura ambientală pentru depozitare	0...35 °C
Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Benzina Ulei Acetona Decolorant Fluid de curățare a geamurilor Alcool Rezistent UV Sapun lichid

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	28,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Înălțime a doua forma de impachetare	4,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	13,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	33,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	350,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Înălțime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,629 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------