

Product data sheet

Characteristics

MGU50.208.18Z

Unica, rocker switch, 10 A, 250 VAC, 2 m, white



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Control
Tip produs sau componenta	Control jaluzele
Denumire	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Curent nominal	10 A
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Mod de fixare	Gheare lungi
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Montare dispozitiv	Incastrat
Numar module	2 module
Tip tehnologie	Electromecanic
Actuator	Clapeta
Numar de clapete	2
Functie de comutare	Cap scara
Aplicatie comutator	Jaluzele/stor
Tip si compozitie contacte	1 C/O
Blocare mecanica	Interblocaj sus/jos
Curent nominal intrerupt	2,5 A pentru motor
Distanța de deschidere	> 3 mm
Marcaj	Jos UP
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	2,5 Mm ² flexibil cablu 2,5 mm ² rigid cablu
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Durabilitate electrica	40000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Material	ASA + PC: capac mecanism Zamak: suport de fixare
Standarde	EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune
Temperatura ambientala de functionare	25...35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	0...50 °C
Adancime de montaj	22 mm
Adancime	34 mm
Latime	70,9 mm

Inaltime	70,9 mm
Greutate neta	0,074 kg

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Benzina Rezistent UV Acetona Sapun lichid Alcool Fluid de curatare a geamurilor Decolorant Ulei

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	77,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	20,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	22,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	888,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	50
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	4,839 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------