

Product data sheet

Characteristics

LE1M35P710

Demaror Nerevers. Dol Capsulat - Tesys Le1-M - 2,6 - 3,7 A - Bobina 230 V C.A.



Principal

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului	LE1M
Tip produs sau componenta	Demaror DOLincorporat
Aplicatie a dispozitivului	Standard
Categorie de utilizare	AC-3
Compozitie dispozitiv	Contacteur Earth terminal Neutral terminal Thermal overload relay
Gama de reglaj a protectiei termice	2,6...3,7 A
Putere motor kW	0,55 kW la 240 V c.a. 50/60 Hz 1,5 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz 0,55 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz 1,5 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control	Intrerupator cu revenire start verde I Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O

Suplimentar

Semnalizare locala	Operating:LED (galben)
Numarul intrarii de cablu	2 ISO20 top 2 ISO25 top 2 Pg 13 top 2 Pg 21 top 2 ISO20 jos 2 ISO25 jos 2 Pg 13 jos 2 Pg 21 jos 2 Pg 16 top 2 Pg 16 jos
Latime	78 mm
Inaltime	160 mm
Adancime	108 mm
Greutate neta	0,6 kg

Mediu

Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Standarde	IEC 60947-4-1
Temperatura ambientala de utilizare	-5...40 °C
Caracteristica de mediu	Mediu standard
Certificari produs	UKCA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,2 cm
Latime prima forma de impachetare	11,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	574,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,754 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------