


Product data sheet

Characteristics

LX9FG110

Bobina Lx9-F - Tesys F - 110 - 115 V C.A.
40/400 Hz



Principal

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Specific contactor coil
Nume scurt al dispozitivului	LX9FG
Compatibilitate gama	TeSys (TeSys F) LC1F contactor
Compatibilitate produs	LC1F185 LC1F225
Tipul circuitului de comanda	C.a. la 40...400 Hz consum scazut
[Uc] tensiune circuit de comanda	110...115 V c.a. 40...400 Hz
Inductanta circuitului inchis	1,46 H
Rezistenta medie	10,4 Ohm de vârf la 20 °C 411 Ohm ținare la 20 °C
Timp de functionare	130 ms deschidere 35 ms închidere
Durabilitate mecanica	10 Mcycles
Frecventa maxima de iesire	2400 cic/h la <55 °C

Suplimentar

Tehnologie bobine	Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda	Operational 0,85...1,1 Uc(la55 °C) Eliminare 0.2...0.55 Uc(la55 °C)
Consum de energie conectare in VA	950...1180 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA	8,9...10,9 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Disipare de caldura	8...9,8 W

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-5...55 °C
Greutate neta	0,55 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,0 cm
Latime prima forma de impachetare	8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	593,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	14
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm

Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,752 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------