



Hoofd

Range	Thorsman
Product name	Thorsman POL
Product or component type	Pool
Vorm	Ovaal
Type pool	Eenzijdig
Product presentatie	Leeg
Meegeleverde apparatuur	400 mm verstelbare plafondbevestiging
Kleurtint	Naturel
Quantity per set	Set van 1
Regeling	In hoogte aanpasbaar: 400 mm
Useful cross section	5303 mm ²
Compartimentpartitionering	1 compartiment

Complementair

Oppervlakaafwerking pool/stijl	Geanodiseerd
Bevestigingswijze pool	Met spanning gemonteerd
Grootte opening vooraan	80 mm
Materiaal	Aluminium geanodiseerd
Lengte	61 mm
Height	2870...3270 mm
Width	120 mm
Afdekkingstype	1 gesloten afdekplaat cover 80 mm in aluminium geanodiseerd

Omgeving

Standards	SS 424 10 32 : 1989 PrEN 50085-2-4
Ambient air temperature for operation	-25...40 °C
IP-beschermingsgraad	IP30

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	290,0 cm
Package 1 Weight	8,67 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	100,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	290,5 cm
Package 2 Weight	292,68 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist