



Hoofd

Range	Mureva
Product or component type	Wander stopcontact
Device short name	Mureva-ingang
Plug, categorie stekkerbus	LV
Poles description	3P + E
Network type	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

Plug, stekkerdoos, contr st vorm	Recht
In nominale stroom	125 A
[Ue] rated operational voltage	380...415 V
Network frequency	50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend	6 u
Materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Pennen: roestvrij staal Moffen: vernikkeld messing Veren: roestvrij staal
Connections - terminals	Captieve schroeven
Cable cross section	16...70 mm ²
Buitendiameter kabel	26...48 mm
Kalbelinvoer	Kabelwartel
Type schroefdraad	Pg 48
Net weight	1,6 kg
Height	131 mm
Width	131 mm
Depth	325 mm
Colour	Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur	Rood

Omgeving

Standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP beschermingsgraad	IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,8 cm
Package 1 Width	12,8 cm
Package 1 Length	33,0 cm
Package 1 Weight	1,605 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,513 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist