



Hoofd

Range	Mureva
Product or component type	Vergrendeld stopcontact
Device short name	Mureva-ingang
Plug, categorie stekkerbus	LV
Poles description	2P + E
Network type	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

Mounting mode	Montage op paneel
In nominale stroom	32 A
[Ue] rated operational voltage	100...130 V
Network frequency	50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend	4 u
Type bescherming	Zonder beveiliging
Materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Moffen: vernikkeld messing
Connections - terminals	Captieve schroeven
Maximale kabelkruissectie	10 mm ²
Maximale buitendiameter kabel	25 mm
Kalbelinvoer	Kabelwartel
Type schroefdraad	Pg 21
Net weight	0,716 kg
Afmeting basis	103 x 225 mm
Height	225 mm
Width	103 mm
Depth	128 mm
Colour	Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur	Geel

Omgeving

Standards	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid	750 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,0 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	717,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,072 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Minimum percentage of recycled plastic content	43