



Hoofd

Range	PratiKa
Product or component type	Vergrendeld stopcontact
Device short name	Unika stopcontact
Plug, categorie stekkerbus	LV
Poles description	3P + N + E
Network type	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

Mounting mode	Wandmontage
In nominale stroom	16 A
[Ue] rated operational voltage	480...500 V
Network frequency	50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend	7 H
Type bescherming	Zonder beveiliging
Materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Moffen: vernikkeld messing
Connections - terminals	Captieve schroeven
Maximale kabelkruissectie	10 mm ²
Maximale buitendiameter kabel	25 mm
Kalbelinvoer	Kabelwartel
Type schroefdraad	Pg 21
Net weight	1,04 kg
Afmeting basis	103 x 255 mm
Height	255 mm
Width	103 mm
Depth	151 mm
Colour	Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur	Zwart

Omgeving

Standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid	750 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	17 cm
Package 1 Length	25,5 cm
Package 1 Weight	1,255 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist