



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product name	Acti 9 iSSW
Product or component type	Omschakelaar
Device short name	iSSW
Device application	Besturing elektronisch circuit
Poles description	1P
Type en samenstelling contacten	1 C/O
[Ue] rated operational voltage	250 V AC 50/60 Hz
Standards	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Complementair

Ie nominale operationele stroom	20 A
Besturingstype	Omschakelen 3 posities
Markering	1 - 0 - 2
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	2
Height	82 mm
Width	18 mm
Depth	75 mm
Colour	Wit
Electrical durability	AC-22: 30000 cycles cos Phi = 0.8
Aansluitingen - aansluitklemmen	Trapsgewijze tunnelaansluitklem (onder) 2 kabel(s) 0,5...2,5 mm² flexibel Trapsgewijze tunnelaansluitklem (onder) 2 kabel(s) 0,5...2,5 mm² stijf zonder kabeluiteinde
Wire stripping length	9 mm
Tightening torque	1 N.m

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Tropicalisation	2
Pollution degree	3
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	45 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	7,8 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	23,3 cm
Package 2 Weight	592 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,816 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------