



Hoofd

Range	Acti 9
Product or component type	Combinatierail
Mounting mode	Horizontaal
Categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Beschrijving lijnen	3L + N
Totaal aantal modules (18 mm)	12

Complementair

Aantal kanalen	4 N + 3 L (gebalanceerd)
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 x 3P + N 1 x 3F 3 x 1P + N
Aansluitingssteek	9 Mm tussen fase en nul 18 mm tussen fases
Type connector	Tand
Afstand tussen wegen	54 mm
Markering	N L1 N L2 N L3
Isolatie	Geïsoleerd
Product presentatie	Snijdbaar
Meegeleverde apparatuur	Eindstukken tandkappen
Ie toegekende bedrijfstrom	80 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] rated insulation voltage	440 V AC conform aan IEC 61439-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Montagezone	Bovenzijde op tunnelaansluitklemmen
Aantal modules van 9 mm	24
Height	32 mm
Width	218 mm
Depth	28 mm
Net weight	150 g
Colour	Wit (RAL 9003)
Bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti9 C40 Acti 9 Acti9 C40 Vig Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vig Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vig Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vig iCG40 Acti9 Acti9 iID40

Omgeving

Standards	EN/IEC 60439-1
Vuurbestendigheid	960 °C (30 s) conform aan IEC 60695-2-1
Pollution degree	3 conform aan EN/IEC 60439-1
IP beschermingsgraad	IP20 met eindstukken en tandkappen

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	2,800 cm
Package 1 Length	27,600 cm
Package 1 Weight	148,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	16,500 cm
Package 2 Length	31,000 cm
Package 2 Weight	1,862 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	600
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	107,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product