



Hoofd

Range of product	Harmony iPC
Product or component type	Profibus DP communicatiemodule
Categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden

Complementair

Bestemming toebehoren / onderdeel	Harmony iPC
Geïntegreerd aansluitingstype	Mini PCIe full-size met 1 SUB-D 9, transmissiesnelheid: 9.6...12 Mbit/s2 m kabel
Ingangsstroom	650 mA bij 3.3 V DC
Bereik compatibiliteit	Harmony iPC
Width	76 mm
Height	81 mm
Depth	36 mm

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-20...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 % niet-condenserend

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	13,900 cm
Package 1 Length	16,100 cm
Package 1 Weight	107,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	432,000 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.