



Hoofd

Range	Thorsman
Product name	Thorsman 50 LED
Product or component type	Werklicht
Lichtbron	120 x SMD LED 5630 50 W

Complementair

Installatietype	Buiten Binnen
[Ue] rated operational voltage	100...240 V
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Plug pole configuratie	2P + E
Plug standaard	Schuko/FR
Outlet standard deviation	Schuko DE
Aantal stopcontacten	2
Lichtstroom	4000 lm
Levensduur lamp	50000 h
Kleurweergave-index	R _a =80
Bundelhoek	100 °
Isolatiemateriaal draden	Neoprene
Materiaal	TPE (thermoplastisch elastomeer) ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Elektrische aansluiting	Voedingskabel H07RN-F3G1.5 3 m
Height	300 mm
Width	305 mm
Depth	117 mm
Net weight	2,43 kg
Targeted country	Duitsland

Omgeving

Milieu-eigenschappen	Spatwaterdicht Stofdicht
IP-beschermingsgraad	IP54
IK-beschermingsgraad	IK07
Quality labels	CE
Ambient air temperature for operation	-25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13 cm
Package 1 Width	31 cm
Package 1 Length	36,5 cm
Package 1 Weight	2,838 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist